特典No.



**NF20-5Kの寸法です ※オプション詳細は、裏面で紹介しています。

分離→除去→回収

少量多品種の化学薬品の濾過に最適

コンパクトな設計のため、小回りが効き、 小スペースで作業ができます。

原液ロス無く濾過でき、回収率に貢献。


固形分の回収も可能な構造です。

あらゆるご要望に柔軟にお答えします。




強酸液に対応可能なライニング仕様の 瀘過機についてもご相談ください。

複面濾過機構で 瀘渦面積を最大化し



濾材 (濾紙や濾布) を両面に挟み 込む事で複面濾過機構を実現し、 処理濾過量を増大させました。

ケーク量の多い 瀘過にも対応!



濾枠の高さ調節と片面濾過により、 ケーク量の多い液体の濾過でも、ス ムーズな継続使用が可能です。

目的に応じた濾過機がお選びいただけます。

- 」濾過対象液のケーク量の状況→【機種選択】
- 処理量の違い →【濾過面積×段数 を決定】

フレキシブルな活用をめざしたコンパクト設計

化学原液からの「結晶の回収」「異物の除去」 「反応物の除去」「活性炭の除去」「濁りの除去」などに。



洗浄しやすく安全性・作業性に配慮した高機能モデルです。

New NF/HPF



各種フィルター

濾布

材質:ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミド(ナイロン)他特徴:粗濾過で利用され、洗って繰返し使える。

濾紙

種類: 分析用濾紙、生産用濾紙 特徴: 1~10μmの保留粒子径。 各種溶媒になじみやすく、無機物 質をほとんど含まない。





●その他のオプション

化学原液



プレコート タンク

プレコート用の濾過助剤を循環するためのプレコートタンクが、濾過機と同じ架台に載っている一体型のため、コンパクトで作業効率の良い仕様です。



ジャケット付き タンク

瀘

過

昇温濾過を希望されるお客さまに対しては、ジャケット内に温水や蒸気を通すことで、濾過中に希望する高い液温を維持して濾過することが可能になります。



タンク 吊り上げ装置

濾過機が大きくなると、大きい濾過タンクが必要となり、重量も重くなります。一人では持ち上げられない際に、安全でスムーズな作業が可能となります。

●処理能力 ※処理能力はNF/HPFともに水道水を原水とした場合であり、諸条件により異なります。

	濾過機型式	標準濾過能力 (L/H)
	NF20-5段	1300
NFシリーズ	NF30-5段	2500
	NF30-10段	5000
	NF40-10段	8000

濾過機型式	標準濾過能力(L/H)
HPF30-5段	1300
HPF30-10段	2600
HPF40-10段	4500
HPF45-10段	6000

第1回 濾過テスト無料キャンペーン!

DM おもて面右上の特典番号をお知らせの上お申し込みください。初回特典として濾過テストを無料で行います。まずはお申し込みください。

https://rosuiki.co.jp/contact/



_________ \ さらに! / 期間限定特典<mark>10%OFF</mark>!

ご商談の上、ご成約いただいたお客様に 製品本体価格を10%割引いたします。


※2023年2月28日までのご成約に限ります


瀘過テストの様子 濾過前と濾過後を比べると、濁りが除去されているのが分かります。











遠慮なくご相談ください!

テスト機

濾紙堆積物

濾過前

濾過後

日本濾水機工業株式会社

https://www.rosuiki.co.jp

〒232-0052 神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町 91 TEL 045-712-1211 (代表) FAX 045-712-1214 担当者 森松・小山

